

# Tiralatte Elettrico MAMILAT

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



**Classificazione:** Dispositivo Medico di Classe IIa.

## Destinazione d'uso:

Sistema di estrazione del latte materno dal seno, per uso domestico e ospedaliero nei reparti maternità. Grazie a questo dispositivo la mamma può continuare a nutrire il bambino con il proprio latte anche quando deve assentarsi e può mantenere la produzione di latte in caso di interruzione temporanea dell'allattamento al seno.

## Caratteristiche:

Consente di estrarre facilmente il latte, conservarlo in frigorifero o nel congelatore e utilizzarlo quando necessario. Comodo per il trasporto, è da utilizzare a impiego non continuo. L'apparecchio deve essere fatto riposare 40 minuti, ogni 20 minuti di funzionamento. Dotato di **regolatore di aspirazione e vuotometro**.

## Lavaggio:

Pulire sempre il biberon, tettarella e coppetta tiralatte, prima e dopo ogni uso utilizzando le tecniche dell'ebollizione, del vapore o del microonde (leggere manuale d'uso del dispositivo).

## Avvertenze:

Controllare sempre l'integrità del contenuto prima dell'utilizzo. Prestare attenzione durante il collegamento con la corrente.

**Smaltimento:** Smaltire secondo le normative vigenti dei rifiuti elettrici.



## Accessori in dotazione:

- \* Coppetta Tiralatte in PC
- \* Biberon 110 ml
- \* Biberon 240 ml
- \* Tubi di silicone trasparente 6x10mm
- \* Filtro antibatterico ed Idrofobico progettato per singolo paziente (protegge sia l'utilizzatore che l'apparecchio da infezioni incrociate) e blocca il passaggio dei liquidi che entrano in contatto con esso
- \* Tappo di sicurezza biberon
- \* Tubo aria PVC

| CARATTERISTICHE TECNICHE                                |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definizione secondo Norma UNI EN ISO 10079-1            | MEDIO VUOTO / BASSO FLUSSO                                                                                                |
| Alimentazione                                           | 230 V~ / 50 Hz                                                                                                            |
| Potenza assorbita                                       | 184 W                                                                                                                     |
| Fusibile                                                | F 1 x 1.6° L 250V                                                                                                         |
| Aspirazione massima senza connessione biberon           | -33kPa (-0.33 Bar)                                                                                                        |
| Flusso massimo di aspirazione senza connessione biberon | 14 l/min                                                                                                                  |
| Peso                                                    | 2.2 Kg                                                                                                                    |
| Funzionamento                                           | Ton: 20 min / Toff: 40 min.                                                                                               |
| Precisione lettura indicatore vuoto                     | ±5%                                                                                                                       |
| Condizioni di esercizio                                 | Temperatura ambiente: 5 °C ÷ 35 °C<br>Percentuale umidità ambiente: 10 ÷ 93% RH<br>Pressione atmosferica: 700 ÷ 1060 hPa  |
| Condizioni di conservazione                             | Temperatura ambiente: -25 °C ÷ 70 °C<br>Percentuale umidità ambiente: 0 ÷ 93% RH<br>Pressione atmosferica: 500 ÷ 1060 hPa |

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                | CND       | BARCODE                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 970396180 | TIRALATTE ELETTRICO MAMILAT                                                                                                                                                                                                | Z12080303 | <br>A970396180 |
| 970396192 | SET RIC. COMPLETO MAMILAT (Contenuto: Coppetta Tiralatte in PC - Biberon 110 ml - Biberon 240 ml - Tubi di silicone trasparente 6x10 mm - Filtro antibatterico ed Idrofobico - Tappo di sicurezza biberon - Tubo aria PVC) | Z12080303 | <br>A970396192 |

